



Afbeelding soortgelijk

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-4BD26-0FA0

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Tussencircuitspanning, max. DC 900,0 V

Toegekend vermogen Pdb 5,600 kW

Toegekend vermogen, max. 120,00 kW

### Algemene tech. Gegevens

Weerstand 6  $\Omega$

### Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 17,50 kg (38,58 lb)

Breedte 526,0 mm (20,71 in)

Hoogte 301,0 mm (11,85 in)

Diepte 484,0 mm (19,06 in)

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Diameter van de aansluiting 35,00 mm<sup>2</sup>

#### PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Uitvoering op de behuizing Schroefbout M6

### Thermoschakelaar

Uitvoering Opener

Diameter van de aansluiting 2,50 mm<sup>2</sup>