



Netsmoorspoel voor FO; Fasen:3; UN1(V): 480; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 160 /60; I LN (A): 144; UK(%): 2; LN(MH): 0,088; TA/ISOKL: 40 /H; IP00; Aansluiting: platte aansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend< >smoorspoel<

Figure similar

Algemene technische gegevens:

| | | |
|--|----|-------------------|
| productbenaming | | Netzdrossel f. FU |
| aantal fasen | | 3 |
| type spanning | | AC |
| bedrijfsspanning nominale waarde | V | 400, 480 |
| bedrijfsfrequentie nominale waarde | Hz | 50 ... 60 |
| stroom | | |
| • bij AC | | |
| — nominale waarde | A | 144 |
| — maximaal | A | 160 |
| inductiviteit nominale waarde | H | 0,000088 |
| relatieve inductieve spanningsval bij nominale waarde stroom, spanning en frequentie | % | 2 |
| vermogensverlies [W] van de wikkeling | W | 123 |
| vermogensverlies [W] van de ijzeren kern | W | 30 |

Mechanische gegevens:

| | | |
|---|---|--------------------|
| uitvoering van de elektrische aansluiting voor hoofdstroomkring | | vlakke aansluiting |
| breedte | m | 0,225 |
| hoogte | m | 0,21 |
| diepte | m | 0,147 |

Omgevingsomstandigheden:

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| thermische klasse volgens IEC 60085 | | H |
| omgevingstemperatuur nominale waarde | °C | 40 |
| Beschermingsklasse IP | | IP00 |

Approbaties/ certificaten:

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EU2452-2UA00-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/4EU2452-2UA00-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EU2452-2UA00-0AA0&lang=en

Laatste wijziging:

13-09-2019