

SITOR fuse link, with female thread on both sides, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, Un DC: 440 V, front indicator



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	SITOR-smeltpatroon
uitvoering van het product	met aan weerszijden binnenschroefdraad
uitvoering van de verklikker	karacteristieke kopmelder
uitvoering van de smeltpatroon	Zekeringen voor speciale toepassingen
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	overige
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	aR
veranderlijke belastingsfactor (WL)	0,9
Voedingsspanning	
type spanning	AC/DC
stroom / bij AC / nominale waarde	710 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / nominale waarde bij DC 	900 V 440 V
Schakelvermogen	

schakelvermogen stroom	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde 	100 kA
Losbandigheid	
vermogensverlies [W]	150 W
vermogensverlies [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool 	150 W
<ul style="list-style-type: none"> • maximaal 	150 W
Product Details	
productbeschrijving	geen onverwisselbaarheid
Mechanical Design	
inbouwpositie	willekeurig, bij voorkeur verticaal
Eisen aan de omgeving	
omgevingstemperatuur	-20 ... +50 °C
milieucategorie	-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid
Certificaten	
referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 81346-2:2009 	F
other	

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NE6437-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NE6437-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE6437-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



