

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Flat terminal, 95 mm²



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	mespatroonsysteem
uitvoering van de schroefdraad / van de moer	M8
uitvoering van de schroefdraad / van de aansluitschroef	M8
uitvoering van het product	Mespatroonhouder

Algemene technische gegevens	
aantal polen	1
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	overige
gebruikscategorie	zonder
Vermogensschakelaar / basistype	3NH30

Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	160 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / nominale waarde 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> bij DC 	440 V

Elektriciteit	
Nominaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	147,2 A
Product Details	
productbestanddeel / indraai-inrichting	Geen
uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (I_{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde • bij DC / nominale waarde 	120 kA 25 kA
Aansluitingen	
<ul style="list-style-type: none"> • aansluitbare kabeldoorsnede / aan de klemaansluiting • aansluitbare kabeldoorsnede <ul style="list-style-type: none"> — aan de montagerail — aan de steekaansluiting 	6 ... 70 mm ² 1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	14 N·m
uitvoering van de elektrische aansluiting	met vlakaansluiting
<ul style="list-style-type: none"> • voor hoofdstroomkring 	vlakke aansluiting
Mechanical Design	
hoogte	122 mm
breedte	34 mm
diepte	60 mm
bevestigingswijze	vaste montage
bevestigingswijze	
<ul style="list-style-type: none"> • opliggende railmontage 	Geen
nettogewicht	212 g
Certificaten	
referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 • volgens IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 KEMA	 UR	 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report

Shipping Approval	other
-------------------	-------



GL

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NH3030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NH3030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NH3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>