


MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3CC11-7FD0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	200 ... 480 V

Uitgang

Nominale stroom	186,0 A
-----------------	---------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	240,0 mm (9,4 in)
Hoogte	228,0 mm (9,0 in)
Diepte	141,0 mm (5,5 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	24,0 kg (52,9 lb)

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	Vlakaansluiting voor kabelschoen M10
------------	--------------------------------------

Aan lastzijde

Uitvoering	vlakaansluiting voor kabelschoen M10
------------	--------------------------------------

PE-aansluiting

Uitvoering	Schroefbout M8
------------	----------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------