

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 3 x NH3, In: 1900 A, gR,
Un AC: 690 V, front indicator



| Versie | |
|--|--|
| productmerknaam | SETRON |
| productbenaming | SITOR-smeltpatroon |
| uitvoering van het product | met gespleten mescontacten |
| uitvoering van de verklikker | karacteristieke kopmelder |
| uitvoering van het schakelcontact | met aanschroefstukken, verzilverd |
| uitvoering van de smeltpatroon | parallele zekering voor halfgeleiderbeveiliging SITOR, uitvoering NH |
| Algemene technische gegevens | |
| bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1 | 3 x NH3 |
| bedrijfsklasse van de smeltpatroon | gR |
| Voedingsspanning | |
| type spanning | AC |
| stroom / bij AC / nominale waarde | 1 900 A |
| voedingsspanning | |
| • bij AC / nominale waarde | 690 V |
| Schakelvermogen | |

| | |
|---|--------|
| schakelvermogen stroom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 100 kA |

Losbandigheid

| | |
|---|-------|
| vermogensverlies [W] | 196 W |
| vermogensverlies [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool | 196 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximaal | 196 W |

Product Details

| | |
|---------------------|--------------------------|
| productbeschrijving | geen onverwisselbaarheid |
|---------------------|--------------------------|

Mechanical Design

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| inbouwpositie | willekeurig, bij voorkeur verticaal |
|---------------|-------------------------------------|

Eisen aan de omgeving

| | |
|----------------------|---|
| omgevingstemperatuur | -20 ... +50 °C |
| milieucategorie | -20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid |

Certificaten

| | |
|--|---|
| referentiemarkering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NB3362-1KK27>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NB3362-1KK27>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NB3362-1KK27

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



