

SITOR fuse link, with female thread on both sides, NH2, In: 1250 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, without Indicator



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	SITOR-smeltpatroon
uitvoering van het product	met aan weerszijden binnenschroefdraad
uitvoering van de verklikker	zonder verklikker
uitvoering van het schakelcontact	met tweezijdige binnenschroefdraad, corrosievrij, verzilverd
uitvoering van de smeltpatroon	Zekering voor solid-statebeveiliging
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH2
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	aR
veranderlijke belastingsfactor (WL)	0,85
Voedingsspanning	
type spanning	AC/DC
stroom / bij AC / nominale waarde	1 250 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde • bij DC 	690 V 440 V

Schakelvermogen

schakelvermogen stroom

- volgens IEC 60947-2 / nominale waarde

100 kA

Product Details

productbeschrijving

geen onverwisselbaarheid

Mechanical Design

inbouwpositie

willekeurig, bij voorkeur verticaal

Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur

-20 ... +50 °C

milieucategorie

-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2
- volgens IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)



UR

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NC3243-6B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NC3243-6B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC3243-6B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>