



*devoLo*

# devoLo Magic 1 WiFi 211

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| <b>Standaarden</b>                           | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 1905.1, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p<br>Auto MDI/X<br>HomeGrid Forum (HGF) |
| <b>Transmissiesnelheid</b>                   | Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz)<br>Ethernet 10/100 (mbps)<br>Powerline 1200 (mbps)  |
| <b>Modulatie • Carrier</b>                   | Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK<br>Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32   |
| <b>Bereik (in m)</b>                         | Powerline: 400<br>Wi-Fi: 300   |
| <b>Veiligheid</b>                            | WPA/WPA2<br>WPS PIN, WPS PBC<br>MAC-Address Filter<br>Wi-Fi Time Schedule<br>128 Bit AES   |
| <b>LED</b>                                   | PLC (multi)<br>WiFi  |
| <b>Toets</b>                                 | Pairing<br>Wi-Fi on/off<br>WPS<br>Factory Default  |
| <b>Stopcontact • Stekker • Landen</b>        | Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)   |
| <b>Voeding uit geïntegreerde stopcontact</b> | 16 A   |
| <b>Toestelaansluiting</b>                    | 2 x Ethernet RJ45<br>4 x Antenna   |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                    | Maximaal W/A: 7,6 W<br><br>Typisch W/A: 5,1 W<br><br>Stand-by W/A: 2,0 W   |
| <b>Spanningsvoorziening</b>                  | internal<br>196-250 V AC<br>50 Hz  |
| <b>Dempingsfilter</b>                        | 2 - 80 MHz   |
| <b>Filterkarakteristieken</b>                | -22 db tot -45 db  |
| <b>Temperatuur (Opslag • Gebruik)</b>        | -25°C to 70°C • 0°C to 40°C  |



# devolo

|   |   |
|---|---|
| <b>Afmetingen (in mm, zonder stekker)</b> | 152 x 76 x 40 (thesame as LAN1200+WiFiac)   |
| <b>Omgevingsvoorwaarden</b>               | 10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)   |
| <b>Besturingssystemen</b>                 | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)<br>Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit)<br>MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12<br>Windows, MAC OS X, Ubuntu-Linux |
| <b>Certificatie</b>                       | CE Class B (EU, CH, NO)   |
| <b>Additional features</b>                | ,   |

## Verkoopinformatie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Garantie (in jaar)</b> | 3   |
| <b>Accessoires</b>        | Gedrukte installatieflyer<br>Ethernet-kabel |

### Losse adapter

#### 8355 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683556  
Gewicht: 570 g  
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 360 g  
Papier (groene punt): 175 g  
Plastic (groene punt): 2 g  
Overige (groene punt): 0 g

### Starter Kit

#### 8363 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683631  
Gewicht: 890 g  
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 625 g  
Papier (groene punt): 225 g  
Plastic (groene punt): 4 g  
Overige (groene punt): 0.2 g

### Network Kit

#### 8371 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683716  
Gewicht: 1265 g  
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 985 g  
Papier (groene punt): 240 g  
Plastic (groene punt): 6 g  
Overige (groene punt): 0.2 g

© 2018 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.  
Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Versie: nl\_BE 09.08.2018