




Opbouwkast, vlak, 1 inbouwplaats, M22, geel

 Type **M22-FIY1**
 Catalog No. **197231**

Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren			Opbouwkast
Kast			Kunststof
			Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen		aantal	1
kabelinvoer voorgeperst			
kabeldoorvoer			achterkant: 1 x M20 lateraal: 1 x M20
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102
kleur			
			
RAL-waarde			RAL 1004
kleur			Onderkast antraciet
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Toepasbaar voor			1 x Ø 22,5
Toepasbaar voor			NOODSTOP-/NOODUITSCHAKEL-knoppen Vlakke contactelementen voor de achterzijde M22-FK... Vlakke led-elementen voor de achterzijde M22-FLED-...

Technische gegevens

Algemeen

beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast leeg (EC000200)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
Aantal commandoposities			1
Bouwworm behuizing			Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing			Kunststof

Kwaliteitsklasse behuizing		Overig
Doorsnede opening	Millimeter	22.5
Kleur bovendeel behuizing		Geel
Beschermingsgraad (IP)		IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)		4X
Breedte	Millimeter	43
Hoogte	Millimeter	131.5
Diepte	Millimeter	44

Goedkeuringen

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1, 3R, 4X

