




Opbouwkast vlak, grijs, 4 inbouwplaatsen, 4 x M22

Type **M22-FI4**
 Catalog No. **197234**

Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren			Opbouwkast
Kast			Kunststof
			Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen		aantal	4
kabelinvoer voorgesperst			
kabeldoorvoer			achterkant: 1 x M20 lateraal: 2 x M20 (1 x per kant)
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102
kleur			
			
RAL-waarde			RAL 7035
kleur			Onderkast antraciet
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Toepasbaar voor			4 x Ø 22,5
Toepasbaar voor			(Verlichte) drukknoppen (Verlichte) keuzeschakelaars Drukknoppen met sleutelbediening Signaallamp NOODSTOP-/NOODUITSCHAKEL-knoppen met geel schild Vlakke contactelementen voor de achterzijde M22-FK... Vlakke led-elementen voor de achterzijde M22-FLED-...

Technische gegevens

Algemeen

beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast leeg (EC000200)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ec1@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
Aantal commandoposities			4
Bouwworm behuizing			Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing			Kunststof
Kwaliteitsklasse behuizing			Overig
Doorsnede opening		Millimeter	22.5
Kleur bovendeel behuizing			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig
Breedte		Millimeter	43
Hoogte		Millimeter	301
Diepte		Millimeter	44

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 1, 4X Indoor

Afmetingen

