




Opbouwkast, Kunststof, Met RVS-schroeven, inbouwplaatsen 1, 1 x 30,5

Type **M30-FI1**  
 Catalog No. **197235**

## Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren			Opbouwkast
Kast			Kunststof
			Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen		aantal	1
<b>kabelinvoer voorgeperst</b>			
kabeldoorvoer			achterkant: 1 x M20 lateraal: 1 x M20
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102
<b>kleur</b>			
			
RAL-waarde			RAL 7035
kleur			Onderkast antraciet
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Toepasbaar voor			1 x Ø 30,5
Toepasbaar voor			(Verlichte) drukknoppen (Verlichte) keuzeschakelaars Drukknoppen met sleutelbediening Signaallamp NOODSTOP-/NOODUITSCHAKEL-knoppen met gele set reduceerringen M22Y-R30 Vlakke contactelementen voor de achterzijde M22-FK... Vlakke led-elementen voor de achterzijde M22-FLED-...

## Technische gegevens

### Algemeen

beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70

### Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Stootvastheid			IK06 conform EN 50102

### Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknopkast leeg (EC000200)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
Aantal commandoposities			1

Bouwworm behuizing		Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing		Kunststof
Kwaliteitsklasse behuizing		Overig
Doorsnede opening	Millimeter	30
Kleur bovendeel behuizing		Grijs
Beschermingsgraad (IP)		IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)		4X
Breedte	Millimeter	43
Hoogte	Millimeter	131.5
Diepte	Millimeter	44

## Goedkeuringen

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1, 3R, 4X

