



Tijdrelais multifunctioneel, 7 functies, 1 wisselcontacten

 Type **ZRMF1/W**
 Catalog No. **110406**

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P_{vs}	W	1.5
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	55

Technische gegevens ETIM 7.0

Relais (EG000019) / Tijdrelais (EC001439)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelrelais / Tijdrelais (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])			
Uitvoering elektrische aansluiting			Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend			Ja
Functie afvalvertragend			Ja
Functie inschakelwissend			Ja
Functie uitschakelwissend			Ja
Functie ster-driehoek			Nee
Functie pulsformend			Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd			Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd			Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel			Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel			Nee
Met insteeksokkel			Nee
Bediening op afstand mogelijk			Nee
Geschikt als afstandsbediening			Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok			Nee
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ		Volt	24 - 240
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ		Volt	24 - 240
Nom. stuurspanning U_s bij DC		Volt	24 - 240
Type stuurspanning			AC/DC
Nom. stroom		Amp	8
Tijdbereik		Seconde	0.05 - 360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact			0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact			0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact			1
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd			Nee
Met halfgeleideruitgang			Nee
Geschikt voor omegarailmontage			Ja
Geschikt voor frontmontage			Ja
Breedte		Millimeter	17.5
Hoogte		Millimeter	87
Diepte		Millimeter	65

