

PRODUCTDATASHEET

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Industriële designarmaturen voor binnen, in vintage stijl, E27 lampvoet



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)
- Bars, restaurants

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige en snelle installatie

PRODUCTKENMERKEN

- Gereduceerd industrieel ontwerp




TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Afmetingen



Lengte	534,0 mm
Breedte	100,0 mm
Hoogte	610,0 mm
Product gewicht	1350,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	GLASS
Materiaal afdekking	Glass

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Aanvullende product data

Product opmerking	Available from April 2019
--------------------------	---------------------------

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal
Omschrijving van de fitting	E27

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

Normen

CEEACREACH

TECHNISCHE UITRUSTING

- Exclusief lichtbronnen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075217041	Vouwdoos 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Verzenddoos 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.