

PRODUCTDATASHEET

1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Glazen armaturen voor binnen, in vintage stijl, E27 lampvoet, rond gevormde lampenkappen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)
- Bars, restaurants

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige en snelle installatie

PRODUCTKENMERKEN

- Verkrijgbaar in diverse kleuren




TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Afmetingen



Breedte	100,0 mm
Diameter	300,0 mm
Hoogte	1570 mm
Product gewicht	1400,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	GLASS
Kleur behuizing	SMOKE-GREY
Kleur van het product	SMOKE-GREY
Materiaal afdekking	Glass

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Aanvullende product data

Product opmerking	Available from April 2019
--------------------------	---------------------------

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal
Omschrijving van de fitting	E27

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20
Normen	CEEACREACH

TECHNISCHE UITRUSTING

- Exclusief lichtbronnen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075217362	Vouwdoos 1	373 mm x 373 mm x 398 mm	1908,00 g	55.37 dm ³
4058075217379	Verzenddoos 4	760 mm x 760 mm x 410 mm	11310,00 g	236.82 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

- Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.