

PRODUCTDATASHEET

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Industriële designarmaturen voor binnen, in vintage stijl, E27 lampvoet

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)
- Bars, restaurants

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige en snelle installatie

PRODUCTKENMERKEN

- Gereduceerd industrieel ontwerp




TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	5060 Hz

Afmetingen



Lengte	150,0 mm
Hoogte	375,0 mm
Product gewicht	950,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	GLASS
Materiaal afdekking	Glass

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Aanvullende product data

Product opmerking	Available from April 2019
--------------------------	---------------------------

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Plug, EU
Omschrijving van de fitting	E27

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CEEACREACH

TECHNISCHE UITRUSTING

- Exclusief lichtbronnen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075217102	Vouwdoos 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Verzenddoos 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.