



Sterk oprekbare polyester gevlochten kous

Helagain HEGPX

Helagain HEGPX wordt overal toegepast waar een hogere oprekverhouding wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de automobiellindustrie, treinen, machines en werktuigen.

Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zeer flexibel
- oprekverhouding 3:1
- eenvoudig aan te brengen over onregelmatige oppervlakken
- goede slijtvastheid



Helagain HEGPX gevlochten kous.

MATERIAAL	Polyester (PET)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +150 °C, met tussenpozen +220 °C
Smeltpunt	+250 °C
Brandbaarheid	UL94 V2, FMVSS-302



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HEGPX06	3	10	zwart (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5	16	zwart (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6	19	zwart (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	13	32	zwart (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19	45	zwart (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32	70	zwart (BK)	50 m	45	170-00400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen	
	45 HSG0
	572

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.