



Polyester gevlochten kous, vlamvertragend

Helagain HEGPV0

HEGPV0 gevlochten kous wordt gebruikt als naast kabelbescherming ook hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid, bijvoorbeeld in de automobieliindustrie, treinen en andere vormen van (openbaar) vervoer en openbare ruimten.

Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zelfdovend volgens UL94 V0 voor betere brandbescherming
- zeer flexibel
- uitstekende slijtvastheid
- sluit nauw aan om oppervlak



Helagain HEGPV0 gevlochten kous.

MATERIAAL	Polyester (PBT)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +150 °C, met tussenpozen +200 °C
Smeltpunt	+225 °C
Brandbaarheid	UL94 V0, FMVSS-302



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HEGPV004	3	7	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen	
	45 HSG0
	572

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.