



## Polyamide gevlochten kous, slijtvast

### Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66 is bijzonder geschikt voor de carrosserie -, machine- en apparatenbouw en de installatietechniek.

#### Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit heavy-duty polyamide garen
- uitstekende slijtvastheid
- zeer flexibel
- eenvoudig aan te brengen over onregelmatige oppervlakken
- samendrukken van kous vergroot de diameter, vergemakelijkt het aanbrengen
- sluit zeer nauw aan om oppervlak



Helagaine HEGPA66 gevlochten kous.

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-60 °C tot +150 °C, met tussenpozen +200 °C
<b>Smeltpunt</b>	+255 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2, FMVSS-302



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HEGPA6604	3	6	zwart (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4	8	zwart (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5	10	zwart (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7	12	zwart (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8	14	zwart (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12	18	zwart (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15	23	zwart (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18	28	zwart (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25	32	zwart (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30	44	zwart (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40	55	zwart (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50	65	zwart (BK)	50 m	45	170-46000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen	
	45 HSG0
	572

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.