



Standaard gevlochten kous, polyester

Helagaine HEGP

Helagaine HEGP gevlochten kous biedt bescherming tegen slijtage in de automobielindustrie, machinebouw, schakel- en besturingskasten en elektrische werktuigen en apparatuur.

Hoofdkenmerken

- gevlochten kous vervaardigd uit stevig polyester
- zeer flexibel
- uitstekende slijtvastheid
- sluit zeer nauw aan om oppervlak



Helagaine gevlochten kous HEGP.

MATERIAAL	Polyester (PET)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +150 °C, met tussenpozen +220 °C
Smeltpunt	+250 °C
Brandbaarheid	UL94 V2, FMVSS-302



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HEGP03	1	5	zwart (BK)	200 m	45	170-10300
HEGP04	2	7	zwart (BK)	200 m	45	170-10400
HEGP05	3	9	zwart (BK)	200 m	45	170-10500
HEGP06	4	11	zwart (BK)	100 m	45	170-10600
HEGP08	5	12	zwart (BK)	100 m	45	170-10800
HEGP10	7	15	zwart (BK)	100 m	45	170-11000
HEGP12	8	17	zwart (BK)	100 m	45	170-11200
HEGP15	10	20	zwart (BK)	100 m	45	170-11500
HEGP20	14	26	zwart (BK)	50 m	45	170-12000
HEGP25	18	34	zwart (BK)	50 m	45	170-12500
HEGP30	20	40	zwart (BK)	50 m	45	170-13000
HEGP40	30	50	zwart (BK)	50 m	45	170-14000
HEGP50	40	66	zwart (BK)	50 m	45	170-15000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag. Voorgesneden lengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen	
	45 HSG0
	572

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.