



Harness tape - geweven tape, gemakkelijk scheurbaar

HelaTape Protect 180



HelaTape Protect 180 is zeer flexibel en wordt gebruikt voor cable harnessing.

Hoofdkenmerken

- harness tape, geweven polyester van hoge kwaliteit
- lijm op rubber basis zorgt voor hoge temperatuurbestendigheid en resistentie tegen vele middelen
- temperatuurstabiel tussen -40 en +125 °C
- temperatuurbestendigheid getest volgens LV312
- zeer goed bestand tegen schurende werking
- materiaal is zeer flexibel en met de hand te scheuren
- zorgt voor langdurige betrouwbaarheid onder variabele en extreme omstandigheden
- excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

MATERIAAL	Polyester (PET)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +125 °C
Hechting op staal	3 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	3 N/10 mm
Breekspanning	15 %
Breeksterkte	65 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

Harness tape - geweven tape, sterk en voor hoge temperaturen

HelaTape Protect 250



HelaTape Protect 250 is ontwikkeld voor cable harnessing en is bestand tegen zeer hoge temperaturen.

Hoofdkenmerken

- harness tape, geweven polyester van hoge kwaliteit, voor hoge temperaturen
- speciale lijm op acryl basis zorgt voor hoge temperatuurbestendigheid en resistentie tegen vele middelen
- temperatuurstabiel tussen -40 en +150 °C
- temperatuur- en vochtbestendigheid getest volgens LV312
- zeer goed bestand tegen schurende werking
- materiaal is zeer flexibel en met de hand te scheuren
- excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

MATERIAAL	Polyester (PET)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
Hechting op staal	2,5 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	2 N/10 mm
Breekspanning	15 %
Breeksterkte	180 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

HelaTape Protect 180

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-PROTECT180	0,18	19,0	25,0 m	zwart (BK)	712-10002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

HelaTape Protect 250

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-PROTECT250	0,25	19,0	25,0 m	zwart (BK)	712-10003

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.