

### Kunststof beschermingslang

#### HG-SW PA6 standaard gewicht


Beschermingslang uit polyamide met een standaard gewicht wordt gebruikt in de machinebouw, in elektrotechnische installaties, in de utiliteitsbouw, schakel- en besturingspanelen en openbare gebouwen en ruimten.

#### Hoofdkenmerken

- zeer flexibel en nauwelijks kans op materiaalvermoeidheid
- slijtvast
- hoge slagvastheid, vormvast
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- lage rookdichtheid en lage toxiciteit
- zelfdovend volgens UL94 V2
- kleur zwart (UV-bestendig), grijs op aanvraag



One step to the web!



HelaGuard kunststof beschermingslang



HelaGuard HG-SW voor elektrotechnische en industriële applicaties.

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6 (PA6)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +120 °C
<b>Gebruikstemperatuur (bewegend)</b>	-20 °C tot +100 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2



CAD download

TYPE	Nominale Ø	NW Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	zwart (BK)	166-11109

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag leverbaar. Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.