



Zelf vulkaniserende tapes - vinyl mastic tape

HelaTape Power 670 VM

Hoofdkenmerken

- eenvoudig te verwerken vinyl mastic tape
- zelfklevend, zonder uitrekken
- zeer kleverige mastic laag en vormt een uitstekende afdichting tegen vocht
- vinyl toplaag zorgt voor extra bescherming
- constante prestaties bij lage temperaturen
- voor primaire isolatie tot 1 kV
- compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen
- UV- en weersbestendig



HelaTape Power 670 biedt een extra vinyl bescherm laag over het mastic compund.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC), IIR
Gebruikstemperatuur	+80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (met tussenpozen)	+95 °C
Waterabsorptie	0,9 %
Treksterkte (N/mm²)	16 N/mm ²
Breekspanning	200 %
Volumeweerstand	10 ¹² Ω cm
Diëlektrische sterkte	19,7 kV / mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-POWER670-VM	1,20	100,0	3,0 m	zwart (BK)	711-00304

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.