



HelaTape

HellermannTyton biedt een breed programma PVC- en rubber tapes voor het afdichten, isoleren, markeren en bundelen in de meest uiteenlopende elektrotechnische applicaties. PVC-tapes (HelaTape Flex) zijn ontwikkeld voor het laagspanningsbereik en leverbaar in vele kleuren en afmetingen. Rubber tapes (HelaTape Power) zijn geschikt voor het afdichten en isoleren van bekabeling en aftakkingen voor het laag-, midden- en hoogspanningsbereik. Uit textiel vervaardigde tapes (HelaTape Tex) zijn extreem sterk en ideaal voor het markeren, bundelen of repareren. HelaTape Protect wordt gebruikt in professionele kabelbomen en harnesses.

Vinyl Electrical Tapes - standaard tape

HelaTape Flex15

Hoofdkenmerken

- vinyl electrical tape in veel verschillende kleuren
- toepasbaar voor isolatie, bescherming, bundelen, onderhoud, markering middels kleuren enzovoort
- goed bestand tegen schurende werking, zonlicht, vocht en chemicaliën
- zeer flexibel en uitstekende hechting
- geschikt voor mechanische- en elektrische applicaties tot 1 kV
- VDE-goedgekeurd volgens IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- vlamvertragend volgens UL 510



HelaTape Flex 15 is een universeel toepasbare, weersbestendige vinyl tape.



One step to the web!

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Diëlektrische sterkte	45 kV/mm
Hechting op staal	2,2 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	2,0 N/10 mm
Breekspanning	200 %
Breeksterkte	28 N/10 mm
Gebruikstemperatuur	-10 °C tot +90 °C

RoHS



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Vinyl Electrical Tapes - standaard tape

HelaTape Flex15

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	blauw (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	bruin (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	geel (YE)	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	grijs (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	groen (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	groen-geel (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	oranje (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	rood (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	rood (RD), grijs (GY), geel (YE), groen (GN), blauw (BU), oranje (OG), wit (WH), bruin (BN), zwart (BK), groen-geel (GNYE)	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	transparant (CL)	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	violet (VT)	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	wit (WH)	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	zwart (BK)	710-00104
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	zwart (BK)	710-00115
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	blauw (BU)	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	bruin (BN)	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	geel (YE)	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	grijs (GY)	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	groen (GN)	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	groen-geel (GNYE)	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	rood (RD)	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	violet (VT)	710-00160
	0,15	19,0	20,0 m	wit (WH)	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	zwart (BK)	710-00155
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	zwart (BK)	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	blauw (BU)	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	bruin (BN)	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	geel (YE)	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	grijs (GY)	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	groen (GN)	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	groen-geel (GNYE)	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	rood (RD)	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	violet (VT)	710-00142
	0,15	25,0	25,0 m	wit (WH)	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	zwart (BK)	710-00137

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.