



Vinyl Electrical Tapes - premium heavy duty electrical tape

**HelaTape Flex 2000+ premium isolatietape voor
zwaardere mechanische eisen**

Hoofdkenmerken

- all-weather, professionele, zeer flexibele zelfklevende vinyl electrical tape met grotere dikte voor meer mechanische en elektrische bescherming
- excellente prestaties en duurzaamheid over een groot temperatuurbereik (van -18 tot +105 °C) volgens CSA C22.2
- drukgevoelige lijm op rubber basis van hoge kwaliteit
- constante prestaties bij lage temperaturen
- vlamvertragend volgens UL 510
- uitstekend bestand tegen schurende werking, vocht, chemicaliën, corrosie en blootstelling aan UV-straling
- primaire isolatie voor bekabeling en aftakkingen tot 1 kV



HelaTape Flex 2000+ de beste keuze voor professionele installatie.

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Diëlektrische sterkte	48 kV/mm
Hechting op staal	2,8 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	2,4 N/10 mm
Breekspanning	300 %
Breeksterkte	40 N/10 mm
Gebruikstemperatuur	-18 °C tot +105 °C

RoHS ✓

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	zwart (BK)	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	zwart (BK)	710-10705

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.