



Koppelingen voor metalen beschermsslant met coating

- PCS-FF niet-draaiend binnendraad, IP54

Star binnendraad, messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- zorgt voor goede borging van de slang
- om twee slangen aan elkaar te koppelen



HelaGuard PCS-FF star binnendraad.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 st.	metaal (ML)	166-31303

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.