



## Lasklemmen - voor massieve aders

### HelaCon Easy

Door de compacte bouwvorm zijn de klemmen geschikt in geval van ruimtegebrek, voor toepassing in opbouw-, inbouw- en centraaldozen, in woning- en utiliteitsbouw. HelaCon Easy is alleen voor massieve aders geschikt en leverbaar in uitvoeringen tot maximaal 1,5 mm<sup>2</sup> of 2,5 mm<sup>2</sup>.


### Hoofdkenmerken

- snelle, handige en betrouwbare lasklemmen voor massieve aders
- voor het aansluiten en verdelen van elektrische bedrading in huisinstallaties en utiliteitsbouw
- voor laagspanningstoepassingen tot 450 V
- flexibel inzetbaar door groot aantal pooltallen
- aderdoorsneden van 1,0 t/m 2,5 mm<sup>2</sup>
- kleinere diameters van 0,5 t/m 1,5 mm<sup>2</sup> mogelijk met HECE 1,5



Het compacte ontwerp van HelaCon Easy past uitstekend in kleine ruimten.

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6.6 (PA66)	
<b>Aderdiameter (VDE) in mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> massief	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> massief
<b>Maximale stroom</b>	17,5 A	24 A
<b>Maximale spanning</b>	450 V	
<b>Afstriplengte</b>	11 mm	
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2	
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-30 °C tot +110 °C (VDE), -30 °C tot +105 °C (cULus)	



HelaCon Easy-lasklem  
(zijaanzicht)

HelaCon Easy-lasklem  
(vooraanzicht)



TYPE	Tekening	Aderdiameter (VDE) in mm <sup>2</sup>	Aantal aders	Kleur	Breedte (W)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
HECE-2		1,0 - 2,5 massief	2	grijs (GY)	10,5	9,5	19,5	100 st.	148-90006
HECE-3		1,0 - 2,5 massief	3	grijs (GY)	13,5	9,5	19,7	100 st.	148-90035
HECE-4		1,0 - 2,5 massief	4	grijs (GY)	17,2	9,5	19,7	100 st.	148-90008
HECE-5		1,0 - 2,5 massief	5	grijs (GY)	21,1	9,5	19,7	100 st.	148-90009
HECE-8		1,0 - 2,5 massief	8	grijs (GY)	17,8	14,5	17,8	50 st.	148-90010
HECE-3x1.5		0,5 - 1,5 massief	3	grijs (GY)	11,4	8,8	18,5	100 st.	148-90013
HECE-5x1.5		0,5 - 1,5 massief	5	grijs (GY)	17,2	8,8	18,5	100 st.	148-90015
HECE-8x1.5		0,5 - 1,5 massief	8	grijs (GY)	26,0	8,8	18,5	75 st.	148-90018

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.