



Krimpous met lijm

EPS-300 3:1 krimpverhouding

EPS-400 4:1

EPS krimpous wordt in vele applicaties als afdichting en bescherming gebruikt, zoals bij connectoren, aansluitingen en aftakkingen.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, flexibele, dunwandige krimpous
- voorzien van gecoëxtrudeerde lijmlaag aan de binnenzijde
- beschermt tegen vocht
- biedt bescherming tegen omgevingsinvloeden van complexe vormen



EPS-300 en EPS-400 bieden hoge krimpverhoudingen en een optimale bescherming tegen vocht.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +125 °C
Minimale krimp temperatuur	+120 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Smeltpunt lijm	+90 °C
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
Brandbaarheid	ASTM D 2671 (alleen buitenmantel)

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Krimpverhouding	Gereedschap	Artikelnr.
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	zwart (BK)	3:1	30-32	340-40130

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Krimpverhouding	Gereedschap	Artikelnr.
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	zwart (BK)	4:1	30-32	341-32080

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.