



## Krimpkous 3:1 in blisterverpakking

### HIS-3 BAG

HIS-3 BAG krimpkous kan worden toegepast voor het isoleren en beschermen van bekabeling, door de verpakkingvorm ideaal voor kleingebruik.


#### Hoofdkenmerken

- uit cross-linked polyolefine vervaardigde krimpkous
- praktische blister, inhoud 10 lengtes van 200 mm, voorgesneden
- krimpverhouding 3:1



HIS-3 BAG leverbaar in zeven kleuren en vier afmetingen.

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +135 °C
<b>Minimale krimp temperatuur</b>	+100 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-5 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	20 kV / mm volgens ASTM D 150
<b>Brandbaarheid</b>	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)



Krimpkous 3:1


**RoHS** ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
<b>HIS-3-BAG-1.5/0.5</b>	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	blauw (BU)	30-33	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	bruin (BN)	30-33	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	grijs (GY)	30-33	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	30-33	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	rood (RD)	30-33	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	transparant (CL)	30-33	308-30164
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 st.	zwart (BK)	30-33	308-30151
<b>HIS-3-BAG-3/1</b>	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	blauw (BU)	30-33	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	bruin (BN)	30-33	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	grijs (GY)	30-33	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	30-33	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	rood (RD)	30-33	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	transparant (CL)	30-33	308-30315
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 st.	zwart (BK)	30-33	308-30310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



## Krimpkous 3:1 in blisterverpakking

## HIS-3 BAG



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	blauw (BU)	30-33	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	bruin (BN)	30-33	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	grijs (GY)	30-33	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	rood (RD)	30-33	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	transparant (CL)	30-33	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 st.	zwart (BK)	30-33	308-30610
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	blauw (BU)	30-33	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	bruin (BN)	30-33	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	grijs (GY)	30-33	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	rood (RD)	30-33	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	transparant (CL)	30-33	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	zwart (BK)	30-33	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 st.	groen-geel (GNYE)	30-33	308-31217

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.