



## Krimpkous tot 3,5:1 - lengten van 1 meter


- HA47 - dikwandig met lijmlaag

- HU47 - dikwandig zonder lijmlaag

De hoge mechanische belastbaarheid en de weersbestendigheid maken HA47 dikwandige krimpkous geschikt om zowel boven- als ondergronds toe te passen.

### Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde dikwandige krimpkous
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde, beschermt tegen vocht en vertering
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laagspanningsbereik



Dikwandige krimpkous, met of zonder lijmlaag.

Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	tot 3,5:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +110 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+120 °C
<b>Smeltpunt lijm</b>	+85 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-10 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	20 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	niet vlamvertragend
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)



Krimpkous 3,5:1 met lijmlaag

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	zwart (BK)	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	zwart (BK)	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	zwart (BK)	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-21850

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



### Krimpkous tot 3,5:1 - lengten van 1 meter

- HU47 - dikwandig zonder lijmlaag



Krimpkous 3,5:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HU47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	zwart (BK)	321-10090
HU47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	zwart (BK)	321-10130
HU47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	321-10180
HU47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	zwart (BK)	321-10280
HU47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-10450
HU47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-10510
HU47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	321-10680
HU47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-10850
HU47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-10900
HU47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-11300
HU47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-11600
HU47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	321-11850

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.