



Krimpous tot 4:1 - lengten van 1 meter

Geschikt voor het isoleren en beschermen van laagspanningskabels, ook in ondergrondse toepassingen.

Hoofdkenmerken

- middelwandige krimpous met goede isolatiewaarden
- voor zowel boven- als ondergrondse applicaties
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laagspanningsbereik
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde
- beschermt na krimpen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden



Middelwandige krimpous - met of zonder lijmlaag.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MA47 - middelwandig met lijmlaag



Krimpous 4:1 met lijmlaag

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| MATERIAAL | Polyolefine vernet (PO-X) |
| Krimpverhouding | tot 4:1 |
| Gebruikstemperatuur | -55 °C tot +110 °C |
| Minimale krimp temperatuur | +120 °C |
| Smeltpunt lijm | +85 °C |
| Lengtekrimp | -10 % max. |
| Diëlektrische sterkte | 20 kV / mm |
| Brandbaarheid | niet vlamvertragend |
| Isolatieklasse | A (VDE 0530) |



| TYPE | Maat bij uitlevering Ø D | Na vrije krimp Ø d | Wanddikte (WT) | Lengte (L) | Kleur | Gereedschap | Artikelnr. |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| MA47-12/3 | 12,0 | 3,0 | 2,00 | 1,0 m | zwart (BK) | 30-32 | 323-20120 |
| MA47-19/6 | 19,0 | 6,0 | 2,50 | 1,0 m | zwart (BK) | 30-32 | 323-20190 |
| MA47-30/8 | 30,0 | 8,0 | 2,50 | 1,0 m | zwart (BK) | 30-32 | 323-20300 |
| MA47-40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,50 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-20400 |
| MA47-50/16 | 50,0 | 16,0 | 2,70 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-20500 |
| MA47-63/19 | 63,0 | 19,0 | 2,80 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-20630 |
| MA47-75/22 | 75,0 | 22,0 | 3,00 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-20750 |
| MA47-95/30 | 95,0 | 30,0 | 3,00 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-20950 |
| MA47-115/34 | 115,0 | 34,0 | 3,00 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-21150 |
| MA47-140/42 | 140,0 | 42,0 | 3,00 | 1,0 m | zwart (BK) | - | 323-21400 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.