



Krimpous 2:1 flexibel en transparant

TF24

Beschermst markeringen op bekabeling, omkrompen componenten zijn beschermd en kunnen toch worden geïnspiceerd.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, transparante en flexibele krimpous
- uitstekende bescherming van markeringen
- halogeenvrij
- goede mechanische sterkte en chemische bestendigheid
- oa VG goedgekeurd



TF24 transparante krimpous met een 2:1 krimpverhouding.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Lengtekrimp	+/- 5 % max.
Diëlektrische sterkte	≥ 30 kV / mm min. volgens ASTM D2171
Brandbaarheid	niet vlamvertragend



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wand-dikte (WT)	Rollengte	Kleur	Beschrijving VG norm	Gereedschap	Artikelnr.
TF24-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	30-33	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	30-33	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	30-33	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	30-32	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	30-33	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	30-33	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	30-33	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	30-33	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	30-32	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	30-32	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	30-32	309-33813
TF24-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 012 M	30-32	309-35083
TF24-76.2/38.1	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 013 M	-	309-37603
TF24-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	transparant (CL)	VG 95343 T05 B 014 M	-	309-31023

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.