



Warmkrimpend vormstuk haaks, VG-design

Helashrink serie 1100 - met rib

Hoofdkenmerken

- voor trekbelasting, in combinatie met ronde, gegroefde connectormoer




1152-4-G gekrompen om een connector.



Materiaal- en lijmsorten informatie vindt u op pagina 252, 253.



1155-4 bij uitlevering.



a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	V max	T ± 20 %	M nom	S nom	Beschrijving VG norm	Artikelnr.
1152-4-G	24,0	10,5	24,0	6,0	32,0	25,0	1,3	0,5	3,3	1,0	19,0	10,0	VG 95343 T06 E 001 A	411-52480
1154-4-G	30,0	14,5	30,0	6,0	41,0	27,0	1,5	0,8	3,3	1,0	19,0	12,0	VG 95343 T06 E 002 A	411-54480
1155-4-G	31,0	18,0	31,0	7,0	51,0	31,0	1,8	1,0	3,3	1,0	21,0	15,0	VG 95343 T06 E 003 A	411-55480
1156-4-G	36,0	22,5	36,0	8,5	59,0	38,0	1,8	1,0	3,3	1,0	26,0	15,0	VG 95343 T06 E 004 A	411-56480
1157-4-G	43,0	28,5	43,0	10,0	71,0	45,0	2,0	1,0	3,3	1,7	30,0	16,0	VG 95343 T06 E 005 A	411-57480
1158-4-G	60,0	35,0	60,0	16,0	101,0	54,0	3,3	1,5	3,3	1,7	35,0	30,0	VG 95343 T06 E 006 A	411-58480
1159-4-G	66,0	45,0	66,0	17,0	134,0	68,0	3,8	2,0	3,3	2,0	42,0	51,0	VG 95343 T06 E 007 A	411-59480
1160-4-G	82,0	61,0	82,0	25,0	152,0	84,0	4,0	4,0	3,3	2,0	52,0	39,0	VG 95343 T06 E 008 A	411-60480

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.