




## Krimpkous 3:1 flexibel , diverse kleuren

### TF31

TF31 komt tot zijn recht als hoge eisen aan brandveiligheid worden gesteld. De kous kan worden gebruikt voor isolatie en markering van bekabeling en leidingwerk.

#### Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, dunwandige en flexibele krimpkous
- slechts enkele maten voor een breed toepassingsgebied, reduceert voorraadposities
- snel krimpend, bij lage krimptemperatuur
- vlamvertragend en UL224-VW1 listed



TF31 met 3:1 krimpverhouding, voor een breed toepassingsgebied.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



Krimpkous 3:1

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +135 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+90 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+5 % / -15 %
<b>Diëlektrische sterkte</b>	37 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	ASTM D876, UL224 VW1




TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	blauw (BU)	30-33	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	geel (YE)	30-33	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	groen (GN)	30-33	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	groen-geel (GNYE)	30-33	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	rood (RD)	30-33	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	wit (WH)	30-33	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	zwart (BK)	30-33	333-30150
	1,5	0,5	0,50	300 m	zwart (BK)	30-33	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	blauw (BU)	30-33	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	geel (YE)	30-33	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	groen (GN)	30-33	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	groen-geel (GNYE)	30-33	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	rood (RD)	30-33	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	wit (WH)	30-33	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	zwart (BK)	30-33	333-30300
	3,0	1,0	0,60	150 m	zwart (BK)	30-33	333-40300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



## Krimpkous 3:1 flexibel , diverse kleuren

TF31



Krimpkous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	blauw (BU)	30-33	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	geel (YE)	30-33	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	groen (GN)	30-33	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	groen-geel (GNYE)	30-33	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	rood (RD)	30-33	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	wit (WH)	30-33	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	zwart (BK)	30-33	333-30600
	6,0	2,0	0,70	150 m	zwart (BK)	30-33	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	blauw (BU)	30-33	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	geel (YE)	30-33	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	groen (GN)	30-33	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	groen-geel (GNYE)	30-33	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	rood (RD)	30-33	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	wit (WH)	30-33	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	zwart (BK)	30-33	333-30900
	9,0	3,0	0,80	150 m	zwart (BK)	30-33	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	blauw (BU)	30-33	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	geel (YE)	30-33	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	groen (GN)	30-33	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	groen-geel (GNYE)	30-33	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	rood (RD)	30-33	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	wit (WH)	30-33	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	zwart (BK)	30-33	333-31200
	12,0	4,0	0,85	100 m	zwart (BK)	30-33	333-21200


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



## Krimpous 3:1 flexibel , diverse kleuren

TF31



Krimpous 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	blauw (BU)	30-32	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	geel (YE)	30-32	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	groen (GN)	30-32	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	groen-geel (GNYE)	30-32	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	rood (RD)	30-32	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	wit (WH)	30-32	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	zwart (BK)	30-32	333-31800
	18,0	6,0	1,00	60 m	zwart (BK)	30-32	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	blauw (BU)	30-32	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	geel (YE)	30-32	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	groen (GN)	30-32	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	groen-geel (GNYE)	30-32	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	rood (RD)	30-32	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	wit (WH)	30-32	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	zwart (BK)	30-32	333-32400
	24,0	8,0	1,20	60 m	zwart (BK)	30-32	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	blauw (BU)	30-32	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	geel (YE)	30-32	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	groen (GN)	30-32	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	groen-geel (GNYE)	30-32	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	rood (RD)	30-32	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	wit (WH)	30-32	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	zwart (BK)	30-32	333-34000
	40,0	13,0	1,25	60 m	zwart (BK)	30-32	333-24000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.