



Krimpkous 2:1 uit PVC

LVR

LVR wordt bij de installatie van bekabeling en leidingen gebruikt; ook kunnen stroomrails, assen, handgrepen, batterijen enzovoort veilig worden geïsoleerd en beschermd.

Hoofdkenmerken

- uit PVC vervaardigde krimpkous
- zelfdovend
- goede chemische bestendigheid en mechanische bescherming



LVR voor mechanische bescherming.

MATERIAAL	PVC, cadmiumvrij
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +105 °C
Minimale krimptemperatuur	+135 °C
Lengtekrimp	+/-10 % max.
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens IEC 243
Houdbaarheid	12 maanden
Opslagtemperatuur	+25 °C max.
Brandbaarheid	ASTM D 2671, UL224 VW1



Krimpkous 2:1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
LVR-2.4/1.2	2,4	1,2	0,40	250 m	zwart (BK)	30-33	344-00240
LVR-3.2/1.6	3,2	1,6	0,40	250 m	zwart (BK)	30-33	344-00320
LVR-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	250 m	zwart (BK)	30-33	344-00480
LVR-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	250 m	zwart (BK)	30-33	344-00640
LVR-9.5/4.8	9,5	4,8	0,60	125 m	zwart (BK)	30-33	344-00950
LVR-12.7/6.4	12,7	6,4	0,70	75 m	zwart (BK)	30-33	344-01270
LVR-19.1/9.5	19,0	9,5	0,80	100 m	zwart (BK)	30-32	344-01900
LVR-25.4/12.7	25,4	12,7	1,00	100 m	zwart (BK)	30-32	344-02540

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.