



Krimpous 3:1 in een koffer

ShrinkKit 321 Universal Basic

Met ShrinkKit 321 heeft HellermannTyton een nieuwe standaard voor krimpous gedefinieerd: een passend antwoord voor de meeste applicaties, door de hoge krimpverhouding van 3:1.


Hoofdkenmerken

- compacte, handige koffer
- zwarte en gekleurde krimpous
- diameter 1 tot en met 16 mm



ShrinkKit 321 Universal Basic.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimp temperatuur	+90 °C
Lengtekrimp	+5 % / -10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 2671
Brandbaarheid	zelfdovend
Isolatieklasse	B (VDE 0530)



Krimpous 3:1



COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	12 st.	30-32	380-03005
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Blauw (BU)	5 st.		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Rood (RD)	5 st.		
	6,0	2,0	80,0	0,70	Wit (WH)	5 st.		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Blauw (BU)	2 st.		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Rood (RD)	2 st.		
	12,0	4,0	80,0	0,70	Zwart (BK)	2 st.		
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Blauw (BU)	10 st.		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Rood (RD)	10 st.		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Wit (WH)	10 st.		
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Groen/Geel (GY/YE)	15 st.		
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	20 st.		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Blauw (BU)	10 st.		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Rood (RD)	10 st.		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Wit (WH)	10 st.		
	3,0	1,0	35,0	0,55	Zwart (BK)	10 st.		
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Groen/Geel (GY/YE)	10 st.		
	6,0	2,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	20 st.		
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Groen/Geel (GY/YE)	3 st.		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Wit (WH)	3 st.		
	18,0	6,0	160,0	0,80	Zwart (BK)	3 st.		

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.