



## Warmkrimpemd vormstuk voor connector, VG-design


### Helashrink serie 170 - met rib

#### Hoofdkenmerken

- trekontlasting voor gedeeltelijk gevulde connectoren
- voor kleine kabeldiameters
- pas W24-lijm toe voor uitstekende chemische bestendigheid



177-1-G voor krimp / na vrije krimp.



a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10 %	R ± 10 %	T ± 20 %	HW ± 20 %	JW nom.	V max	S nom	Beschrijving VG norm	Artikelnr.
176-1-G	19,3	13,0	6,3	2,1	60,0	11,7	1,0	1,5	1,1	3,3	38,0	VG 95343 T06 D 011 A	401-76180
177-1-G	26,1	19,1	7,6	2,6	74,0	12,2	1,0	1,8	1,1	3,3	45,0	VG 95343 T06 D 012 A	401-77180
178-1-G	34,2	26,0	9,6	3,1	84,0	12,2	1,0	1,8	1,1	3,3	51,0	VG 95343 T06 D 013 A	401-78180
179-1-G	43,6	34,1	11,4	3,6	100,0	12,2	1,7	1,8	1,1	3,3	58,0	VG 95343 T06 D 014 A	401-79180

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.