



Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren

TF21

TF21 kan worden toegepast als elektrische en mechanische bescherming en voor markering middels kleuren.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, dunwandige en flexibele krimpkous
- snel krimpend, bij lage krimptemperatuur
- voldoet aan vele industriële standaards
- grote verscheidenheid aan kleuren en afmetingen
- bedrukbaar
- vlamvertragend en UL224-VW1 listed



TF21 – leverbaar in vele kleuren en afmetingen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+90 °C
Lengtekrimp	+/- 5 %
Diëlektrische sterkte	37 kV / mm
Brandbaarheid	ASTM D876



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	blauw (BU)	30-33	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	geel (YE)	30-33	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	rood (RD)	30-33	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	wit (WH)	30-33	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	zwart (BK)	30-33	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	blauw (BU)	30-33	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	geel (YE)	30-33	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	rood (RD)	30-33	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	wit (WH)	30-33	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	zwart (BK)	30-33	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	blauw (BU)	30-33	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	geel (YE)	30-33	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	rood (RD)	30-33	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	wit (WH)	30-33	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	zwart (BK)	30-33	309-10240

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpous 2:1 flexibel , diverse kleuren

TF21



Krimpous 2:1

i Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	blauw (BU)	30-33	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	geel (YE)	30-33	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	rood (RD)	30-33	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	wit (WH)	30-33	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	zwart (BK)	30-33	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	blauw (BU)	30-33	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	geel (YE)	30-33	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	rood (RD)	30-33	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	wit (WH)	30-33	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	75 m	oranje (OG)	30-33	309-20483
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	blauw (BU)	30-33	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	geel (YE)	30-33	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	rood (RD)	30-33	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	wit (WH)	30-33	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	zwart (BK)	30-33	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	blauw (BU)	30-33	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	geel (YE)	30-33	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	oranje (OG)	30-33	309-20953
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	rood (RD)	30-33	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	wit (WH)	30-33	309-20959
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	blauw (BU)	30-33	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	geel (YE)	30-33	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	groen-geel (GNYE)	30-33	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	oranje (OG)	30-33	309-21273
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	rood (RD)	30-33	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	wit (WH)	30-33	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	zwart (BK)	30-33	309-11270


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpous 2:1 flexibel , diverse kleuren

TF21



Krimpous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	25 m	oranje (OG)	30-32	309-21903
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	blauw (BU)	30-32	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	geel (YE)	30-32	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	groen-geel (GNYE)	30-32	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	rood (RD)	30-32	309-11902
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	wit (WH)	30-32	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	zwart (BK)	30-32	309-11900
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	blauw (BU)	30-32	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	geel (YE)	30-32	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	groen-geel (GNYE)	30-32	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	rood (RD)	30-32	309-12542
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	wit (WH)	30-32	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	zwart (BK)	30-32	309-12540
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	blauw (BU)	30-32	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	geel (YE)	30-32	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	groen-geel (GNYE)	30-32	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	rood (RD)	30-32	309-13812
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	wit (WH)	30-32	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	zwart (BK)	30-32	309-13810
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	blauw (BU)	30-32	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	geel (YE)	30-32	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	groen-geel (GNYE)	30-32	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	rood (RD)	30-32	309-15082
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	wit (WH)	30-32	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	zwart (BK)	30-32	309-15080
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	blauw (BU)	-	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	geel (YE)	-	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	rood (RD)	-	309-17602
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	wit (WH)	-	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	zwart (BK)	-	309-17600
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	blauw (BU)	-	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	geel (YE)	-	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	rood (RD)	-	309-11022
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	wit (WH)	-	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	zwart (BK)	-	309-11020

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.