




## Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter

## MU47 - middelwandig zonder lijmlaag



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	-	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	-	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	zwart (BK)	-	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	-	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	-	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	-	323-11400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.