



Tonerbanden voor krimpkous en TIPTAG's

TTDTHOUT: wis- en krasvast, olie-, benzine- en oplosmiddelbestendig


De TTDTHOUT-tonerband bestaat uit een speciale hars-compositie. In combinatie met onze identificatiematerialen wordt een opdruk van hoge kwaliteit gerealiseerd: bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën en wis- en krasvast. De thermotransferprinttechnologie is gebaseerd op het verwarmen van pixels in de printkop. Deze warmte transfereert de inkt nauwkeurig van de tonerband op het de bedrukken oppervlak.

Hoofdkenmerken

- tonerbanden voor thermotransferprinters, voor hoogwaardige duurzame printresultaten op krimpkous en TIPTAG
- voor de diverse materialen staan passende tonerbanden ter beschikking



Tonerbanden voor het bedrukken van krimpkous en TIPTAG's.



ID: de standaard binnendiameter van de rolkern bedraagt 25,4 mm.

TYPE	Aanbevolen verbruiksmateriaal	Kleur	Breedte (W)	Rollengte	Artikelnr.
TTRW 30MM	TCGT/TULT	wit (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT/TULT	wit (WH)	60,0	300 m	556-00137
TT822OUT8 110MM	TCGT/TULT	zilver (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTDTHOUT 40MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	zwart (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	zwart (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	zwart (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRHTWH 70mm	THTT/THTT DS/TAGHT	wit (WH)	70,0	300 m	556-00209
TTRHTWH 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	wit (WH)	100,0	300 m	556-00211
TTRHTBK 70MM	THTT/THTT DS/TAGHT	zwart (BK)	70,0	300 m	556-00204
TTRHTBK 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	zwart (BK)	100,0	300 m	556-00210
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	zwart (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	zwart (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	zwart (BK)	100,0	300 m	556-00103

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

RoHS ✓