




### Labels voor het markeren van besturingspanelen, bedrukken met thermotransferprinter

#### Helatag 1216 (wit) voor oneffen oppervlakken

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.

#### Hoofdkenmerken

- geschikt voor het markeren van besturingspanelen
- witte labels zorgen voor maximaal contrast
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software




Duidelijke en permanente markeringen van componenten in een besturingspaneel.

<b>MATERIAAL</b>	Type 1216, Polyethyleen wit (WH)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-30 °C tot +60 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf 0 °C
<b>Lijm</b>	Acryl
<b>Foliedikte (µm)</b>	110 µm
<b>Chemische materiaaleigenschappen</b>	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
<b>Aanbevolen tonerband</b>	TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16 st.	25.000 st.	wit (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16 st.	25.000 st.	wit (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13 st.	25.000 st.	wit (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10 st.	25.000 st.	wit (WH)	596-12152

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.