




Typeschildjes, bedrukken met thermotransferprinter

Helatag 1204 (zilver)



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 st.	500 st.	zilver (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 st.	500 st.	zilver (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1 st.	75,0 m	zilver (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 st.	5.000 st.	zilver (SR)	596-21204

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Labels voor het markeren van inventarisgoederen, bedrukken met thermotransferprinter

Helatag 1206 (wit)

Deze labels voor het markeren van bijvoorbeeld apparatuur, inventarisgoederen en logistieke componenten kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De toegepaste lijm is ook voor kritische ondergronden als kunststoffen en lakken geschikt. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met Tagprint Pro labelsoftware.

Hoofdkenmerken

- ideaal voor applicaties met hoge temperaturen (tot 150 °C)
- barcodes en alfanumerieke opdrukken worden haarscherp weergegeven op dit materiaal van hoge kwaliteit
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software



Labels voor duurzaam markeren van inventarisgoederen.


MATERIAAL	Type 1206, polyester (PET), wit (WH)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	50 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën
Aanbevolen tonerband	TT822OUT





Labels voor het markeren van inventarisgoederen, bedrukken met thermotransferprinter

Helatag 1206 (wit)



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6 st.	15.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4 st.	10.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3 st.	10.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3 st.	10.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3 st.	7.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3 st.	7.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3 st.	7.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3 st.	5.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3 st.	7.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2 st.	5.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2 st.	2.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2 st.	2.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2 st.	2.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1 st.	2.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1 st.	2.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12673
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1 st.	2.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1 st.	1.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1 st.	500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1 st.	2.500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1 st.	1.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1 st.	1.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1 st.	500 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1 st.	1.000 st.	wit glanzend (GSWH)	596-12664

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.