



## Elektrisch hetelucht-pistool

### • H5002 - handzaam hetelucht-pistool

Voor het verwerken van warmkrimpende producten als dunwandige krimpkous en vormstukken.

#### Hoofdkenmerken

- H5002, lichtgewicht en compact hete lucht-pistool
- traploze, elektronische temperatuurregeling tussen 100 - 600 °C
- afkoeling bij 50 °C
- tweetraps instelling luchthoeveelheid (300 l/min of 500 l/min)



H5002 – het lichte, handige hetelucht-pistool.

TYPE	Productbeschrijving	Luchtstroom l/min	Gebruiks-temperatuur	Standby temp. C°	Vermogen	Voedings-spanning	Gewicht	Artikelnr.
H5002	H5002	300 - 500	+100 °C tot +600 °C	50 °C	2.000 W	230 V AC ~ / 230-240 V	0,9 kg	391-50200
Z3 Reflector	Z3 Reflector	-	-	-	-	-	50 g	391-50500
Z4 Wide Slot Nozzle	Z4 Wide Slot Nozzle	-	-	-	-	-	50 g	391-50600

Technische wijzigingen voorbehouden.

## Elektrisch hetelucht-pistool

### • H5004 - voor professioneel gebruik

Voor het verwerken van warmkrimpende producten als dunwandige krimpkous met of zonder lijmlaag, eindkappen en vormstukken.

#### Hoofdkenmerken

- H5004, professioneel hete lucht-pistool
- elektronische temperatuurregeling
- traploze regeling luchthoeveelheid
- LED-indicatie voor nauwkeurige temperatuurindicatie



H5004 – voor professioneel gebruik.



Toebehoren passen bij beide types.

TYPE	Productbeschrijving	Luchtstroom l/min	Gebruiks-temperatuur	Standby temp. C°	Vermogen	Voedings-spanning	Gewicht	Artikelnr.
H5004	H5004	150 - 500	+50 °C tot +650 °C	50 °C	2.300 W	230-240V, 50Hz	1,13 kg	391-50400
Z3 Reflector	Z3 Reflector	-	-	-	-	-	50 g	391-50500
Z4 Wide Slot Nozzle	Z4 Wide Slot Nozzle	-	-	-	-	-	50 g	391-50600

Technische wijzigingen voorbehouden.