



Typeschildjes, bedrukken met laserprinter

Helatag 1101 (wit)

Een serie labels vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, te bedrukken met standaard laserprinters zoals in vrijwel ieder kantoor beschikbaar. Ideaal voor het printen van alfanumerieke karakters, barcodes en afbeeldingen met hoge resolutie, voor kleine tot middelgrote volumes.

Tagprint Pro labelsoftware wordt uitgeleverd met sjablonen voor alle labels. Het creëren van labels is eenvoudig, kies uit standaard beschikbare afbeeldingen of importeer deze vanuit eigen bibliotheken, ERP- of CAD-systemen of standaard databases als Excel. Barcodes kunnen zelf worden gecreëerd met enkele muiskliks.


Hoofdkenmerken

- witte labels voor het markeren van componenten
- duidelijke tekst, barcodes en afbeeldingen
- eenvoudig en efficiënt labels ontwerpen en printen met TagPrint Pro-software
- download sjablonen van www.HellermannTyton.nl voor printen vanuit MS-Word
- verpakt in transparante box om labels goed te kunnen bewaren



Helatag-labels voor het permanent markeren van inventarisgoederen.

MATERIAAL	Type 1101, polyester (PET), wit (WH)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +150 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	60 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Goed bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten, alkaliën en UV-straling.



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Labels per vel	Vellen per pak	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532 st.	19 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372 st.	27 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528 st.	19 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-11101
TAG111LA4-1101-WH	16,5	5,1	605 st.	17 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341 st.	30 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260 st.	20 st.	5.000 st.	wit (WH)	594-11017
TAG131LA4-1101-WH	19,1	6,4	440 st.	23 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315 st.	32 st.	10.000 st.	wit (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231 st.	22 st.	5.000 st.	wit (WH)	594-71101
TAG151LA4-1101-WH	25,4	12,7	154 st.	33 st.	5.000 st.	wit (WH)	594-91101
TAG62LA4-1101-WH	31,8	9,5	180 st.	28 st.	5.000 st.	wit (WH)	594-11016
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110 st.	23 st.	2.500 st.	wit (WH)	594-11010
TAG150LA4-1101-WH	48,3	8,5	132 st.	19 st.	2.500 st.	wit (WH)	594-51101
TAG163LA4-1101-WH	48,3	12,7	88 st.	29 st.	2.500 st.	wit (WH)	594-11011
TAG165LA4-1101-WH	48,3	21,2	52 st.	20 st.	1.000 st.	wit (WH)	594-11012
TAG169LA4-1101-WH	48,3	33,9	32 st.	32 st.	1.000 st.	wit (WH)	594-11013
TAG170LA4-1101-WH	63,5	33,9	24 st.	21 st.	500 st.	wit (WH)	594-11014
TAG171LA4-1101-WH	210,0	297,0	1 st.	25 st.	25 st.	wit (WH)	594-11015

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.