



Paneelplaatjes, bedruken met thermotransferprinter

Helatag 1221 (zilver)

Deze paneelplaatjes zijn duurzame, zelfklevende labels, vervaardigd uit een dik materiaal en zijn ontwikkeld ter vervanging van traditionele gegraveerde kunststof plaatjes. De plaatjes zijn glanzend wit en zilver van kleur en geschikt voor schakel- en besturingspanelen, data racks en markering in het algemeen. Stevige en duidelijk leesbare plaatjes kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de printers TT4000+ of TT430 in combinatie met de tonerbanden TT122OUT of TT822OUT.

Opdrukken van labels kunnen eenvoudig worden ontworpen middels TagPrint Pro.


Hoofdenmerken

- kostenreductie door het vervangen van gegraveerde markeringen, zonder extra labelhouder
- industriële lijmlaag en flexibele schuimlaag aan de achterzijde zorgen voor een optimale hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- afgeronde hoeken zorgen voor langdurige hechting
- groot aantal afmetingen beschikbaar, voor iedere applicatie
- teksten en barcodes met hoog contrast
- speciale kleuren en afmetingen op aanvraag leverbaar
- uitstekende printresultaten met tonerbanden TT122OUT en TT822OUT
- voor uitstekende chemische bestendigheid adviseren wij TT122OUT
- printen middels TT430 en TT4000+
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro



Paneelplaatjes, een uitstekend alternatief voor gegraveerde plaatjes.

MATERIAAL	Type 1221, Polyester (PET), zilver (SR)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +4 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	625 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekende bestand tegen veroudering, verwerking, UV-straling, chemicaliën en oplosmiddelen.
Aanbevolen tonerband	TT122OUT, TT822OUT



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00578
TAG27-27TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00579
TAG35-18TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1 st.	500 st.	zilver (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1 st.	500 st.	zilver (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1 st.	250 st.	zilver (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1 st.	250 st.	zilver (SR)	596-00586

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.