



Bedrukbare krimpkous, bedrukken met thermotransferprinter

TCGT 3:1 standaard krimpkous

TCGT is een standaard 3:1 krimpende markeringskous en wordt op rol geleverd. De kous is aan beide zijden te bedrukken. De optioneel leverbare perforator P4000 en het mes S4000 geven de gebruiker de mogelijkheid de kous direct na het bedrukken op vooraf bepaalde lengten voor te perforeren of te snijden (voor Trakmark DS en TT4000+).

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerbanden: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Accessoires voor TrakMark DS en TT4000+: perforator (P4000), mes (S4000)

Accessoires voor TT430: mes (S430)

Software: TagPrint Pro

Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 3:1
- leverbaar in zwart, blauw, rood, wit en geel
- kabeldiameters tussen 39 en 1 mm
- goede mechanische sterkte, bestand tegen organische oplosmiddelen en chemicaliën
- hoogflexibel
- voldoet aan CSA-eisen
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro



TCGT - vijf kleuren bedrukbare krimpkous voor een breed toepassingsgebied.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+90 °C
Krimpverhouding	3:1
Aanbevolen tonerband	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	blauw (BU)	553-30353
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	geel (YE)	553-30350
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	rood (RD)	553-30354
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	wit (WH)	553-30351
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	zwart (BK)	553-30352
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	blauw (BU)	553-30453
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	geel (YE)	553-30450
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	rood (RD)	553-30454
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	wit (WH)	553-30451
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	zwart (BK)	553-30452
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	blauw (BU)	553-30653
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	geel (YE)	553-30650
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	rood (RD)	553-30654
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	wit (WH)	553-30651
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	zwart (BK)	553-30652

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Bedrukbare krimpkous, bedrukken met thermotransferprinter

TCGT 3:1 standaard krimpkous



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	blauw (BU)	553-30953
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	geel (YE)	553-30950
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	rood (RD)	553-30954
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	wit (WH)	553-30951
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	zwart (BK)	553-30952
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	blauw (BU)	553-31253
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	geel (YE)	553-31250
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	rood (RD)	553-31254
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	wit (WH)	553-31251
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	zwart (BK)	553-31252
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	blauw (BU)	553-31853
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	geel (YE)	553-31850
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	rood (RD)	553-31854
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	wit (WH)	553-31851
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	zwart (BK)	553-31852
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	blauw (BU)	553-32453
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	geel (YE)	553-32450
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	rood (RD)	553-32454
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	wit (WH)	553-32451
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	zwart (BK)	553-32452
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	blauw (BU)	553-33953
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	geel (YE)	553-33950
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	rood (RD)	553-33954
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	wit (WH)	553-33951
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	zwart (BK)	553-33952

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.