

Labels voor het markeren van panelen, thermotransferprinter

Helatag 880 (geel mat), verwijderbaar

Materiaal 1211 (geel glanzend), voor oneffen oppervlakken


Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels geven de hoogste kwaliteit opdruk, door het bedrukken met een thermotransferprinter. De series materialen en tonerbanden zijn zo samengesteld dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen en bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.

Hoofdkenmerken

- geschikt voor het markeren van besturingspanelen
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software



Markering van componenten in de schakelkast.



MATERIAAL	Type 880, Vinyl, Geel mat (YE)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	80 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Goed bestand tegen water, oliën en de meeste oplosmiddelen.
Aanbevolen tonerband	TT822OUT

RoHS ✓

MATERIAAL	Type 1211, vinyl (PVC), geel glanzend (YE)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	83 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën
Aanbevolen tonerband	TT822OUT

RoHS ✓

TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG15-09TE-880-YE	15,0	9,0	89,0	5 st.	10.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12174
TAG16-06TE-880-YE	16,5	6,0	101,6	5 st.	20.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12172
TAG19-11TE-880-YE	19,0	11,0	89,0	4 st.	10.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12175
TAG20-08TE-880-YE	20,0	8,0	101,6	4 st.	10.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12173
TAG38-11TE-880-YE	38,0	11,0	85,1	2 st.	5.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12176
TAG56-22TE-880-YE	56,0	22,0	62,0	1 st.	2.000 st.	geel, mat (MTYE)	596-12177

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG15-09TE-1211-YE	15,0	9,0	89,0	5 st.	10.000 st.	geel, glanzend (GSYE)	596-21211
TAG16-06TE-1211-YE	16,5	6,0	101,6	5 st.	20.000 st.	geel, glanzend (GSYE)	596-01211
TAG20-08TE-1211-YE	20,0	8,0	101,6	4 st.	10.000 st.	geel, glanzend (GSYE)	596-11211
TAG38-11TE-1211-YE	38,0	11,0	85,1	2 st.	5.000 st.	geel, glanzend (GSYE)	596-41211
TAG56-22TE-1211-YE	56,0	22,0	62,0	1 st.	2.000 st.	geel, glanzend (GSYE)	596-51211

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.