



## Manipulatiebestendige typeschildjes, bedrukken met thermotransferpinter

**Helatag 951 (zilver, transparant), 2-delig**


Met name voor toepassingen in de caravan-, trailer- aanhangwagen- en carrosseriebouw en de automobiellindustrie, als permanente en manipulatiebestendige typeplaatjes. De labels worden aanbevolen voor toepassingen op vlakke gedeelten van frames, ter vervanging van conventionele aluminiumplaatjes. Het enkele millimeters grotere, transparante toplaminaat garandeert goede resistentie tegen vuil en slijtage en kan eenvoudig met de hand worden aangebracht.

### Hoofdkenmerken

- 2-delig label, levering op rol samen met het beschermlabel
- ontwikkeld als typeplaat voor voertuigen en rollend materieel
- manipulatiebestendig, laat bij losnemen een schaakbordmotief achter
- zeer geschikt voor langdurig buitengebruik
- voldoet aan de eisen van het KBA (Kraftfahrtbundesamt, Duitsland)
- dikte label 951A 36 µm, dikte laminaat 951B 25 µm
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software




Typeplaat met beschermplaminaat van een HGV-trailer.



Het bedrukte zilverkleurige typeplaatje (materiaal 951A) wordt beschermd door het transparante toplaminaat (materiaal 951B).

**i** **Getest volgens het Kraftfahrtbundesamt (KBA), technisch bulletin 412-205 (het testen van voorgefabriceerde plaatjes, vervaardigd uit folie en het bevestigen met lijm).**

<b>MATERIAAL</b>	Type 951, polyester, zilver (SR) en polyester, transparant (CL)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +150 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf 0 °C (label), vanaf +4 °C (laminaat)
<b>Lijm</b>	Acryl
<b>Foliedikte (µm)</b>	36 µm, 25 µm
<b>Chemische materiaaleigenschappen</b>	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën
<b>Aanbevolen tonerband</b>	TT822OUT



**HF** ✓

**RoHS** ✓

TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
<b>TAG25.4-12.7TD1-951 SET</b>	25,4	12,7	31,5	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-44951
<b>TAG50.8-25.4TD1-951 SET</b>	50,8	25,4	56,8	1 st.	1.000 st.	zilver (SR)	596-43951
<b>TAG63.5-50.8TD1-951 SET</b>	63,5	50,8	69,5	1 st.	500 st.	zilver (SR)	596-42951
<b>TAG101-74TD1-951 SET</b>	101,6	74,0	107,0	1 st.	250 st.	zilver (SR)	596-41951
<b>TAG101-160TD1-951 SET</b>	101,6	160,0	105,8	1 st.	250 st.	zilver (SR)	596-40951

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.