




### Monteren van kanalen in bevestigingsgaten

#### HelaDuct HTWD-R4 en HTWD-R6 spreidnagels

HTWD-R4 en HTWD-R6 worden gebruikt om bedradingskanalen snel en deugdelijk te monteren, zonder gebruik te maken van schroeven of bouten.

#### Hoofdkenmerken

- goede mechanische eigenschappen
- goed bestand tegen vibraties
- snel gemakkelijk te monteren met HTWD-RT4 en HTWD-RT6 spreidnageltools
- kleurcodering voor het eenvoudig identificeren van de spreidnagels en bijbehorende tools



HTWD-R4, -R6



HTWD-R4 en HTWD-R6 spreidnagels.

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6 (PA6)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +80 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2



TYPE	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Ø D	Ø D2	Ø D3	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	4,0	blauw (BU)	1.000 st.	181-42400
HTWD-R6	16,0	12,7	13,0	-	6,0	3,0	zwart (BK)	250 st.	181-42600
	16,0	14,0	13,5	10,0	7,5	6,0	oranje (OG)	500 st.	181-42500

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

### Om R4 en R6 spreidnagels te fixeren

#### HelaDuct HTWD-RT4 en HTWD-RT6 gereedschap voor spreidnagels

HelaDuct HTWD-RT4 en HTWD-RT6 tools worden gebruikt om HTWD-R4 en HTWD-R6 spreidnagels in de bevestigingsgaten in te brengen. De kanalen worden vervolgens gefixeerd zonder gebruik te maken van schroeven.

#### Hoofdkenmerken

- robuust en betrouwbaar
- lange behuizing van aluminium maakt fixeren ook in hoog geplaatste kanalen mogelijk
- ergonomische handgreep, omhuld met zacht kunststof
- kleur gecodeerd voor gemakkelijk herkennen van de juiste spreidnagels



HTWD-RT4 en -RT6 gereedschap voor spreidnagels.

<b>MATERIAAL</b>	metaal (MET), plastic (PL)
------------------	----------------------------



TYPE	Voor kabelgoot blindnagel	Gewicht	Kleur	Artikelnr.
HTWD-RT4	R4	0,5 kg	blauw (BU)	181-41542
HTWD-RT6	R6	0,5 kg	oranje (OG)	181-41564

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.