

Labels voor Q-tag, IT- en IMP-plaatjes, bedrukken met thermotransfer

Materiaal 892 (wit)

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.


Hoofdkenmerken

- speciaal ontwikkeld voor Q-tags en IT- en IMP-markeringsplaatjes
- hecht ook op ronde oppervlakken
- uitstekende printresultaten met tonerband TT822OUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software



Identificatiebanden en -plaatjes.

MATERIAAL	Type 892, Vinylfolie, Wit WH)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	83 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Goed bestand tegen water, oliën en de meeste oplosmiddelen.
Aanbevolen tonerband	TT822OUT



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Voor grootte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG18-07TD1-892-WH	18,0	7,0	24,0	1 st.	IT18FL	5.000 st.	wit (WH)	596-12253
TAG18-16TD1-892-WH	18,0	16,0	24,0	1 st.	IMP1.5	2.500 st.	wit (WH)	596-12254
TAG23-06TD1-892-WH	23,0	6,0	30,0	1 st.	IT18R	5.000 st.	wit (WH)	596-12255
TAG23-10TD1-892-WH	23,0	10,0	30,0	1 st.	IT50R	5.000 st.	wit (WH)	596-12256
TAG26-21TD2-892-WH	26,0	21,0	57,0	2 st.	IT50RD	2.500 st.	wit (WH)	596-12257
TAG28-16TD1-892-WH	28,0	16,0	34,0	1 st.	IT1, IMP2	2.500 st.	wit (WH)	596-12258
TAG43-16TD1-892-WH	43,0	16,0	50,0	1 st.	IMP2.5	2.500 st.	wit (WH)	596-12259
TAG43-21TD1-892-WH	43,0	21,0	50,0	1 st.	IT50RT	2.500 st.	wit (WH)	596-12260
TAG43-41TD1-892-WH	43,0	41,0	50,0	1 st.	IMP2.5W1.75	1.000 st.	wit (WH)	596-12261
TAG52-10TD1-892-WH	52,0	10,0	58,0	1 st.	IT50L	5.000 st.	wit (WH)	596-12262
TAG63TD1-892-WH	63,5	38,1	70,0	1 st.	QT7040R, QT7040S	1.000 st.	wit (WH)	596-12263
TAG68-16TD1-892-WH	68,0	16,0	74,0	1 st.	IMP3.5, QT7016R	2.500 st.	wit (WH)	596-12264
TAG102-64TD1-892-WH	102,0	64,0	106,0	1 st.	QT10065R	250 st.	wit (WH)	596-12265

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.