

Zelflaminerende labels, bedrukken met thermotransferprinter

Helatag 1209 (wit-transparant)

Deze speciaal ontwikkelde zelfklevende labels kunnen worden voorzien van een opdruk met de hoogste kwaliteit, door de labels te bedrukken met een thermotransferprinter. De materialen en tonerbanden zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat vrijwel iedere applicatie van een passende oplossing kan worden voorzien. Het ontwerpen van de opdruk en het bedrukken van labels is gemakkelijk, gebruikers kunnen op een snelle wijze professionele labels vervaardigen met TagPrint Pro labelsoftware.


Hoofdkenmerken

- zelflaminerende labels van hoge kwaliteit
- geschikt voor het markeren van aders en kabels
- laminaat biedt uitstekende bescherming tegen vocht en mechanische slijtage
- uitstekende printresultaten met tonerband TT932DOUT
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro-software
- andere kleuren op aanvraag leverbaar



Zelflaminerende labels bieden bescherming tegen slijtage en omgevingsinvloeden.

MATERIAAL	Type 1209, vinyl (PVC), wit-transparant (WH/CL)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	90 µm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
Aanbevolen tonerband	TT932DOUT




TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG51TD3-1209-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 st.	5.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12091
TAG26TD6-1209-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 st.	10.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12096
TAG36TD7-1209-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 st.	10.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12097
TAG2TD6-1209-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 st.	5.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-61209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 st.	2.500 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-32091
TAG24TD1-1209-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12094
TAG23TD5-1209-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 st.	5.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12095
TAG25TD3-1209-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 st.	2.500 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-51209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.





Zelflaminerende labels, bedruken met thermotransferprinter

Helatag 1209 (wit-transparant)



TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 st.	2.500 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-91209
TAG10TD2-1209-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12090
TAG91TD1-1209-WHCL	8,0	16,0	70,0	35,0	85,0	74,0	1 st.	500 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-41209
TAG1TD2-1209-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-21209
TAG3TD3-1209-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-31209
TAG6TD1-1209-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 st.	500 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-11209
TAG107TD3-1209-WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-01209
TAG38TD3-1209-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 st.	1.000 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-12098
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 st.	250 st.	wit (WH), transparant (CL)	596-71209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.